

選裝件及配件

觸控式人機界面



可選裝觸控式人機界面(採用PLC控制搭配HMI)機型後加註“LC”


露點計 (手持式)



可選購手持式露點計,方便對多台設備測試露點溫度。

功能	範圍
顯示	數字顯示與實時曲線顯示, 支持中\英\德\日\韓多種語言切換
測量範圍	-50.....+50°C td
	壓力 -0.1.....1.5MPa td
精度	溫度 -30.....+50°C
	露點 ±2°C td@-50°C td
	壓力 ±0.005MPa
	溫度 ±0.3°C
其它單位	環境條件 溫度: 23°C±3°C 濕度: <90%無冷凝
	g/m ³ , mg/m ³ , ppmv, g/kg
數據記錄	儲存空間 4G,數據可由存儲卡導出
	文件數量 ≤512個文件
	介質 SD卡


濾油器



可選裝濾油器,用於過濾回風中的油性物質,以保護蜂巢

型號	適用機型
EOF-30	SD-40H~120H
EOF-150	SD-150H / 200H
EOF-300	SD-300H / 400H
EOF-500	SD-700H
EOF-1000	SD-1000H
EOF-1500	SD-1500H
EOF-2000	SD-2000H
EOF-3000	SD-3000H
EOF-4000	SD-4000H

旋風集塵器



型號	適用機型
ACF-3"	SD-300H / 400H
ACF-4"	SD-700H
ACF-5"	SD-1000H
ACF-6"	SD-1500H
ACF-8"	SD-2000H / 3000H
ACF-12"	SD-4000H

高效能過濾器 HEPA(0.3μm)



光學級儲料桶(3μm)



選購光學級機型時，可同時選裝高效能過濾器(左)及光學級儲料桶(右)，以確保原料輸送時不受外界空氣污染

光學級除粉料斗



可選購光學級機型，標配除粉式料斗，可清除原料中細微粉末，避免污點的產生；所有原料接觸面均採用不鏽鋼鏡面拋光處理，並搭配迴路密閉的送料系統，可避免原料受到污染或回潮；系統內部標配高效能過濾器，可有效過濾微塵離子達0.3μm，過濾率達99.995%，機型后加注“OP”(僅適用於SCD-20U/30H-SCD-120U/80H)

- SD-H可裝乾燥電熱可控制功能，機型后加注“C”(適用於SD-1000H~4000H)
- SD-H可選裝內置乾燥電熱，機型后加注“PHC”(適用於SD-40H~700H)
- SD-H可選裝智能風量調節功能，機型後加注SM4，SM8其中SM後面的數字可根據所搭配模組化料斗乾燥機的數量確定，如搭配的乾燥機的數量不大於4，則選用SM4，依次類推。選裝此功能，默認配備觸控屏，此選配功能需與MHD-U模組化料斗乾燥機搭配使用，具體的搭配方法請參見除濕乾燥模組化。
- 選裝吸料盒與自動填料機，方便輸送原料，適用於SDD機型系列
- 節能乾燥管理機型后加注“ES”。標配觸控式人機界面，總耗電量最多可節約41%，可設定原料每小時用料量是額定乾燥能力的40~100%，總耗電量可節約35%~0；配備再生熱能回收裝置，再生吸氣通過板式換熱器回收再生排氣的熱能，總耗電量可節約3%~6%，同時選裝“D”可設定露點溫度，自動控制再生所需溫度，根據設定露點溫度-40℃~+10℃，總耗電量可節約0~10%
- 可選裝乾燥熱能回收裝置，機型後加注“HE”，除濕後的低溫乾燥風通過板式換熱器回收乾燥料桶內濕熱回風的熱能，提高進入加熱器的乾燥風溫度，降低乾燥加熱器的耗電量，總耗電量可節約0%~19%，適用於SDD及SCD系列機型
- SCD機型可選裝三段送料功能，可同時對兩台成型機供料，機型后加注“M2”
- 料桶內部拋光處理，機型后加注“P”
- SD、SDD、SCD機型可選裝風冷功能，無需接入冷卻水，機型后加注“A”，適用於 (SCD-40U/40H~SCD-230V/120H SDD-40U/40H~SDD-230U/120H、SD-40H~120H)

信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2019-03-15-04 版權所有 翻版必究

www.shini.com