

## 箱型乾燥機

CD-9



在使用本產品之前，請先仔細閱讀產品說明書。

## ■ 編碼原則

CD-x x-x x



溫控器

## ■ 本機特點

- 採用精密 P.I.D. 電子溫度控制，達到均勻的烘乾效果
- 高溫密封門可保持一致的溫度並降低熱量損耗
- 不銹鋼材質的烤盤及內襯，可防止在烘乾過程中污染原料
- 入風口、排風口均可調式設計，可方便調節風量
- 24小時定時裝置，操作方便
- 配備超溫保護器，保護設備
- 配備馬達超載保護
- 配備警示燈，可立刻反應故障
- 乾燥溫度超出設定偏差值時，自動切斷發熱絲電源，保護發熱絲



CD-20L

## ■ 應用範圍


CD系列箱型乾燥機適用於所有種類的塑膠材料烘乾，並能同時烘乾不同的材料，非常適合用於少量、多樣性的原料乾燥或試模時使用，也可用於電子、電機、電鍍、烤漆、印刷相關產品之預熱或乾燥處理。

## ■ 選配件


- 烤揮發性物料時，須選配排氣功能裝置，機型后加注“EAD”
- 可選配入風口、排風口法蘭，機型后加注“FL”

# CD Series

## 外形尺寸



## 工作原理



箱型乾燥機中，有可移動的盤子，可將要烘乾的原料放在盤子內，運行時風車迫使空氣通過發熱絲，再通過均風板均勻吹進原料，當原料均勻烘乾後，潮濕的空氣由排風口從另一面排出。

## 規格表

機型	電熱功率 (kW)	風車馬達 (kW)	最高乾燥溫度 (°C)	盤架數	裝料量 (kg)	外部尺寸(mm) H × W × D	內部尺寸(mm) H1 × W1 × D1	淨重 (kg)
CD-5	4	0.37	200	5	50	1200×800×610	660×600×550	150
CD-9	4.5	0.37	200	9	90	1440×800×610	900×600×550	180
CD-20	9	1.5	200	20	200	1700×1210×860	1000×990×800	415
CD-20L	18	1.5	200	20	450	1865×1800×1060	1200×1600×1000	550
CD-5-HT	4	0.37	250	5	50	1380×860×731	660×600×550	200
CD-9-HT	4.5	0.55	250	9	90	1640×920×731	900×600×550	252
CD-20-HT	9	1.5	250	20	200	1887×1310×1032	1000×990×800	587
CD-20L-HT	18	1.5	250	20	450	2052×1900×1232	1200×1600×1000	778

注：1) "HT"表示為保溫加強型，設定溫度為250°C時，表面溫度不高於80°C

產品規格若有變更，恕不另行通知。

2) "HT"機型乾燥溫度150°C以下箱內溫度均勻度為±5°C；150°C以上箱內溫度均勻度為±12°C

3) 以上裝料量是以堆積密度為0.65kg/L，直徑為3~5mm塑膠原料顆粒為標準

4) 機器電壓規格為：3φ，400VAC，50Hz

## 信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: [shini@shini.com](mailto:shini@shini.com)

### 製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2016-11-15-04 版權所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)